

# 施工者の方へ

アンカー用ボルト類のセット	ボックス	アタッチメント	埋込機械	適用機種	アンカー径
Wボルト (しめる) 特製袋ナット Wボルト (しめる) Sナット (ネジ切り又は溶接)		T-1 T-2	ハンマードリル	R } タイプ RV } CX } RM }	10~36
			振動ドリル	R } タイプ CX } RM }	8~12
			電気ドリル	R } タイプ RM } CX } RM }	8以下 10~25
		アダプター	エアオーガー	R } タイプ RV } RM }	30以上
		アダプター	ダイヤモンドコアドリル	R } タイプ RV } RM }	30以上

## ■アタッチメント

品名	差込角	埋込み機械
T-1	13mm角	マキタ・日立等ハンマードリル用(六角軸)
T-2	19mm角	

## ■PGタイプ機械施工用アタッチメント

品名	適用	
T-3	D10、D13用	
T-4	D16、M10用	
T-5	D19、M12用	
T-6	全サイズ	

## ■ボックス

ボルト	ナット平径	凹部寸法
M8用	13	12.7
M10用	17(16)	12.7
M12用	19(18)	12.7
M16用	24	19
M20用	30	19
M22用	32(34)	19
M24用	36	19
M30用	46	19
M36用	55	19

※ボックスサイズの組合せは1例です

## ■専用ブラシ

品名	適用アンカー筋	
VA-8	M8・D6	ナイロン製
VA-10	M10・D10	
VA-12	M12・D13	
VA-16	M16・D16	
VA-19	M20・D19	
VA-22	M22・D22	
VA-25	M24・D25	
VA-30	M30・D29	
VA-36	M36・D35・D38	

## ■専用金属ブラシ

品名	適用アンカー筋	
VS-10	M10・D10	金属製
VS-13	M12・D13	
VS-16	M16・D16	
VS-19	M20・D19以上	

## ■ポリワッシャー

品名	適用アンカー筋	
NW-10	M10・D10	
NW-12	M12・D13	
NW-16	M16・D16	
NW-19	M20・D19	
NW-22	M22・D22	
NW-25	M24・D25	
NW-30	M30・D29	
NW-36	D32・M36・D35	

※天井、壁方向に埋込む場合の接着剤の流れ止めを使用。

## 品質保証期間

製品毎の品質保証期間は、下記となります。ただし、製品の保管状況によっては、品質保証期間内でも品質劣化することがありますので、直射日光の当たらない屋内にて0~30℃の範囲で保管いただきますよう十分ご注意ください。

- Rタイプ、PGタイプ、RVタイプは、製造日より2年間です。
- CXタイプ、GLタイプ、ELタイプ、ELLタイプ、MLタイプ、(RXタイプ)は、製造日より1年間です。
- RMタイプは、製造日より6カ月間です。

## 取り扱い、保管上の注意事項



使用前に安全データシート、技術資料を入手して読み、全ての安全注意を理解するまで取り扱わないで下さい。本紙や技術資料の注意事項に従わなかった場合、あるいは当社以外の判断により生じた災害については、当社は一切の責任を負いません。

### 安全対策



- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 熱、火花、裸火、高温のような着火源から遠ざけること。ー禁煙。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- 保護眼鏡(ゴーグル型)、保護手袋、保護マスク等の保護具を着用すること。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- 環境への放出を避けること。

### 救急処置



- 火災の場合は粉末消火剤、二酸化炭素、泡消火剤を使うこと。
- 吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けさせること。
- 飲み込んだ場合は、口をすすぎ、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、医師の診断、手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で洗い、皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。

### 保管



- 直射日光を避け、冷暗所(0~30℃)に保管すること。
- PGタイプは、湿度20%~70%の範囲で保管すること。

### 廃棄



- 内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 取扱上の注意事項



- カプセルは火気に絶対に近づけないで下さい。破裂する恐れがあります。またカプセルは絶対に40℃以上にならないで下さい。
- ガラスの破片やカプセルの内容物の飛散に十分注意して下さい。
- カプセルを分解したり、内容物を取り出して使用しないで下さい。
- 作業中も直射日光にあてないで下さい。屋外で使用する際は、梱包ケースごと日陰に置き、数本ずつ取り出して使用すること。
- 使用期限内でもカプセルが破損しているもの、内部の樹脂に流動性がないものは絶対に使用しないで下さい。
- 本製品は接着系あと施工アンカーであり、それ以外の用途で使用しないで下さい。

※本カタログに記載の外径×長さ、容量の数値は代表値であり規格値ではありません。  
 ※本カタログに記載の仕様は性能向上、品質改良のため予告なく変更することがございます。  
 ※**ケミカルアンカー**は日本デコラックス株式会社の登録商標です。